

T-csavarzat NPFC-T-2G1-R1-FMF

Cikkszám: 8030251

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Menetes csavarkötés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	-0.95 bar...50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	296 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1
2. pneumatikus csatlakozó	R1
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis