

Redukáló csőcsonk NPFC-R-G18-M5-MF

Cikkszám: 8030307

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Menetes csavarkötés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	-0.95 bar...50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	8.2 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis