

Mágnestekercs VACF-B-C1-3W

Cikkszám: 8030817

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	IEC 61010-1
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	230/240 V AC: 50/60 Hz, 5,8 VA húzóteljesítmény, 4,6 VA tartóteljesítmény
Lökőfeszültség-állóság	4 kV
Szennyezettségi fok	3
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL MH18122
A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása	-20 - 50°C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	51.1 g
Elektromos csatlakozó	C forma az EN 175301-803 szabvány szerint
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA Acél
Mágnestekercs alapanyaga	Réz Acél Hőre lágyuló
Tekercs alapanyaga	Réz