

érzékelő léc

DASP-F5-80-100-A-SR-S4-1F


Cikkszám: 8031642

Kifutó termék

FESTO

alkalmas a következőkhöz: DFAW csuklós hengerhez.

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Érzékelő léc
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	2.9 Nm
Alapsúly 0 mm löketnél	131.8 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	1.4 g
Felfogási mód	átmenő furattal és csavarral
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material screws	erősen ötvözött acél