

Csatlakozólap VMPA1-FB-AP-4-1-RV

Cikkszám: 8034547

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	48 mm
Hossz	107.3 mm
Raszterméret	10.5 mm
Szelephelyek max. száma	4
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	190 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény