


Kapcsolószekrény-átvezetés NEFU-D12G4-R3DW4

Cikkszám: 8040457

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hossz	40,1 mm
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Felfogási mód	fixen becsavarva
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, M12x1, 4-pólusú, D kódolású
2-es elektromos csatlakozás	Szögletes aljzat, RJ45, 4-pólusú
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerterhelés 40°C-on	2 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Átviteli tulajdonságok	Az 5. kategória, EN 50173, D osztály értelmében Az 5. kategória, ISO/IEC 11801, D. osztály értelmében
Védettség	IP20 IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	Nikkelezett réz PA Horgany présöntvény
Ház színe	fekete
Material electrical contact	Sárgaréz aranyozott