

# szabályozó lap

## VMPA14-B8-R1-M5-10

Cikkszám: 8043515

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	14 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Nyomásszabályozó 1-hez
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 8.5 bar
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.65 Nm
Gyártmány súlya	76 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra
Manométer csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material regulator housing	PA