


# csatlakozólap

## VABS-K1-7B-12-M5-P

Cikkszám: 8047064

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Névleges méret                             | 1.2 mm  |
| Szelep méret                               | 7 mm  |
| Fluidcsatlakozás                           | Belső menet: M5   |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges   |
| Konstruktív felépítés                      | Connection direction underneath                                   |
| Áramlási irány                             | reverzáló   |
| Üzemi közeg                                | Folyékony közegek<br>Gáz halmazállapotú közegek                   |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Observe resistance of materials that come into contact with media |
| KBK korrózióállósági osztály               | 0 - nincs korróziós károsodás                                     |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III  |
| Tárolási hőmérséklet                       | -20 ... 70 °C   |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség    | Lásd a bővített nyersanyag-információt                            |
| Közeg hőmérséklet                          | 0 ... 50 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                     | 0 ... 50 °C   |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás   | 0.15 Nm   |
| Max. meghúzási nyomaték, csavarzat         | 0.6 Nm  |
| Gyártmány súlya                            | 3.3 g   |
| Csatlakozólap felfogási módja              | átmenő furattal   |
| Szelep felfogási módja                     | belső menettel  |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform  |
| Material of connecting plate               | PEEK  |
| Material threaded sleeve                   | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                |