

# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-S62-70AA-102

Cikkszám: 8059028

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	175 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgató nyomaték	9.5 Nm
Gyártmány súlya	2,500 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S62
Interfész kód, motor ln	70AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform