


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-145-D80-126AA-188

Cikkszám: 8059069

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|------------------------|
| Méret | 145 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 4000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 2270 kgmm ² |
| Üresjárat hajtónyomaték | 2 Nm |
| Átvihető forgatónyomaték | 9.5 Nm |
| Terméksúly | 12000 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | D80 |
| Interfész kód Motor In | 126AA |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |