


vezérlőrendszer YCCP

Cikkszám: 8061000
Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	4 ... 10 bar
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kiefeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	Max. 50% at 40 °C
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Elektromos csatlakozás	Rugós csatlakozó kapocs Push-in
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform