

Műanyag tömlő PTFEN-12X2-NT

Cikkszám: 8061175

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	12 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	120 mm
Belső Ø	8.4 mm
Min. hajlítási sugár	84 mm
Használati útmutató	Nyomtatás nélküli tömlő
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...72.5 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 V-0
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
A termék súlya hossz szerint	0.124 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	12 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	természetes
Shore-keménység	D 55 +/-5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PTFE