

műanyag tömlő

PTFEN-6X1-NT-500

Cikkszám: 8061178

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	40 mm
Belső átmérő	4 mm
Min.hajlítási sugár	38 mm
Használati útmutató	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.5 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 72.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.5 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 217.5 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.034 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 6 mm-es külső átmérőjű csatlakozó csőcsonkhoz, hollandi anyával 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Szín	natúr
Shore keménység	D 55 +/- 5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PTFE