

# műanyag tömlő

## PTFEN-10X1,5-NT-300

Cikkszám: 8061180

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	10 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	100 mm
Belső átmérő	7 mm
Min.hajlítási sugár	70 mm
Használati útmutató	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.5 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 72.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztaság kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.086 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	10 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 10 mm-es külső átmérőjű csatlakozó csőcsonkhoz, hollandi anyával
Szín	natúr
Shore keménység	D 55 +/-5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PTFE