

műanyag tömlő

PTFEN-5/16-NT-150

Cikkszám: 8063351

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	7.94 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	90 mm
Belső átmérő	5.9 mm
Min.hajlítási sugár	64 mm
Használati útmutató	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.5 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 72.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztasoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.049 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	For push-in connector outside diameter 5/16"
Szín	natúr
Shore keménység	D 55 +/-5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PTFE