


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L27-57AC

Cikkszám: 8063451

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	1.6 Nm
Terméksúly	216 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L27
Interfész kód Motor In	57AC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis