


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L95-120GA

Cikkszám: 8063529

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	65.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	374 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	120 Nm
Terméksúly	2676 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L95
Interfész kód Motor In	120GA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis