


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L95-120GB

Cikkszám: 8063530

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	150 Nm
Terméksúly	3201 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L95
Interfész kód Motor In	120 GB
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis