


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-M43-55A

Cikkszám: 8063533

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	329 g
Interfész kód, működtető szerkezet	M43
Interfész kód Motor In	55 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis