

Elektronikus modul VMPA14-MPM-EMM-8

Cikkszám: 8066769

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	4
A szeleptekercsek maximális száma	8
Névleges felvevő áram mágnesekercsenként	80 mA - 25 ms
Névleges áram áramcsökkentéssel	25 mA 25 ms után
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	30 g
Ház alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis