

vákuumszűrő

OAFF-G3-5

Cikkszám: 8068944

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szűrő finomság	40 µm
Csomagolási egység	10
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	1 g
Felfogási mód	feltolható reteszelő
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	Szövet PA
Material housing	POM
Ejector pulse suitability	0.7 MPa
Kilökő impulzushoz alkalmas	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101.5 psi