

Lökéscsillapító DYSS-12-12-Y1F

Cikkszám: 8069004

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--------------------------------------|
| Méret | 12 |
| Löklet | 12 mm |
| Csillapítás | önbeállító |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Pozíciófelismerés | nélkül |
| Max. ütközési sebesség | 1.5 m/s |
| Visszaállítási idő szobahőmérsékleten | 0.2 s |
| Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten | 1 s |
| Működési mód | egyszeres működésű nyomó |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...80 °C |
| Csillapítási hossz | 12 mm |
| Max. ütközőerő | 1000 N |
| Max. meghúzási nyomaték | 20 Nm |
| Maximális energiafogyasztás löketenként | 10 J |
| Max. energiafogyasztás óránként | 36000 J |
| Max. visszamaradó energia | 0.05 J |
| Visszaállító erő | 4 N |
| Minimális betolási erő | 35 N |
| Terméksúly | 82 g |
| Tömegtartomány | 45 kg |
| Rögzítés módja | ellenanyával |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Ház alapanyaga | erősen ötvözött acél |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött acél |