


Profilos felfogás DAMH-L8-32-P-1

Cikkszám: 8069011

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Méret | 32 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...60 °C |
| Terméksúly | 373 g |
| Rögzítés módja | Közvetlen rögzítés átmenő furattal |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis rézmentes |
| Felfogás alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Csavarok alapanyaga | Acél, horganyzott |