

# Hosszabbítás NPFC-E1-2M5-FM

Cikkszám: 8069218

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték   |
|---------------------------------------|---|
| Menetes csavarkötés alapanyaga        | Sárgaréz, nikkelezett                           |
| Kötegméret                            | 10  |
| Üzemi nyomás                          | -0.95 bar...50 bar                              |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség        |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...150 °C                                 |
| Terméksúly                            | 4.1 g   |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | M5  |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | M5  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |