

gömbcsap-hajtómű egység VZBM-A-1"-RP-25-F-3T-B2-PA20

Cikkszám: 8070262

FESTO

Brass, with double-acting actuator DFPD 3/2-way, nominal width 1",
PN25, thread EN 10226-1.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukciós felépítés	3-utú gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés fajtája	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
NA névleges méret	25
Üzemi nyomás	5.5 ... 8 bar
Névleges nyomás, technológiai szelep	25
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Nyomás alatti harmatpont 10°C-kal a környezeti- illetve a közeg hőmérséklet alatt Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	-20 ... 130 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Kv átáramlás, T furat, szögletes	70 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nikkelezett réz
Anyag szám: ház	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Anyag szám: golyó	CW614N
Material shaft	Sárgaréz
Anyag szám: tengely	CW614N
Gyártmány súlya	2,554 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás