


# közelítéskapcsoló DADG-D-F8-16/20

Cikkszám: 8072857

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Névleges kapcsolási távolság	0.6 mm
Garantált kapcsolási távolság	0.64 mm
Csökkentési tényezők	Aluminium = 0.55 Nemesacél St 18/8 = 0,8 Réz = 0,5 Brass = 0.65 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.01 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kapcsolási frekvencia	5,000 Hz
Max. kapcsolási frekvencia, DC	5,000 Hz
Max.kimeneti áram	100 mA
Feszültség kimaradás	2 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	≤ 10 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Kábelhossz	2 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Méret	M4
Felfogási mód	fixen becsavarva
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	26 g
Material housing	Acél
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364 zone III