

vákuum szívókorong OGVM-60-S-N-G14F

Cikkszám: 8073819

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Megfogó magasság kiegyenlítő | 6 mm |
| Min.munkadarab lekerekítési sugár, R | 70 mm |
| Névleges méret | 8 mm |
| Szívókorong átmérő | 60 mm |
| Szívókorong térfogat | 15 cm ³ |
| Csatlakozási helyzet | fent |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szívókorong alak | kerek sík |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -60 kPa |
| Névleges üzemi nyomás | -0.6 bar |
| Üzemi közeg | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál | 120 N |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál | 99 N |
| Gyártmány súlya | 40 g |
| Felfogási mód | a vákuum csatlakozón keresztül |
| Vákuum csatlakozás | Belső menet: G1/4 |
| Szín | fekete |
| Shore keménység | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Alumínium ötvözet |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material suction cup | NBR |