


vákuum szívókorong OGVM-20-A-HN-G14F

Cikkszám: 8073842

Kifutó termék

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	5.8 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	12.5 mm
Névleges méret	4 mm
Szívókorong átmérő	20 mm
Szívókorong térfogat	2 cm ³
Csatlakozási helyzet	felt
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kerek harmonika, 1,5-szeres
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.6 bar
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	10 ... 120 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	18 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	18 N
Gyártmány súlya	12 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	Belső menet: G1/4
Szín	szürke
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	HNBR