

Lökéscsillapító DYEF-G8-M5-Y1

Cikkszám: 8073903

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M5
Löklet	1.5 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix fém ütköző nélkül
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csillapítási hossz	1.5 mm
Max. meghúzási nyomaték	0.8 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	0.05 J
Terméksúly	8.4 g
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél