


csatlakozólap

VMPA14-FB-AP-4-1

Cikkszám: 8074666

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	65.5 mm
Hossz	107.3 mm
Raszter méret	14.8 mm 14.9 mm
Szelephelyek max.száma	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	250 g
Pneumatikus csatlakozás 2	M7 G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	M7 G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény