


manométer

PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Cikkszám: 8081401

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 16 bar
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	63
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	1,6
Védettség	IP65
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Közeg hőmérséklet	-40 ... 200 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Közeggel érintkező anyagok	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material of threaded plug	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material housing	ABS erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material screen	PC
Ház színe	ezüst
Gyártmány súlya	160 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén