


lineáris portál YXML-3

Cikkszám: 8082251

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|---|
| A felfogó felület szükséges simasága | 0.1 mm/m |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Konstrukciós felépítés | Lineáris portál rendszer elektromos hajtó modulokkal |
| Ciklusidő | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 90 % |
| Környezeti hőmérséklet | 10 ... 40 °C |
| Karbantartási időköz | 2,500 km |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material adapter plate | Alumínium, eloxált |
| Material mounting bracket | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material energy chains | PA erősítésű |