

Dugattyús hajtómű DFPK-75-20-PR-V4

Cikkszám: 8083964

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Állítóhajtás mérete	75
Löklet	20 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	mechanikus kijelzővel
Vezérlőfunkció	Csökkentett rugóerővel zárva, NC
Üzemi nyomás	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EX előírásai szerint
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 1. zóna (UKEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 21. zóna (UKEX) 22. zóna (ATEX)
ATEX-kategória, gáz	II 2G
ATEX-kategória, por	II 2D
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex h IIC T6...T4 Gb
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Ex környezeti hőmérséklet	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Védettség	IP65 IP67 IP69K
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	2539 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/8 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	FPM
Ház alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Ház anyagszáma	1.4408
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél