

# fedél készlet VAVC-F12-SCC-20-TP

Cikkszám: 8084036

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
NA névleges méret	20
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg	Gőz Hidraulika olaj kőolaj bázison Nemesgázok Kőolaj Víz szűrt sűrített levegő, szűrési finomság: 200 µm semleges folyadékok
Note on the medium	Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat.
Közeg hőmérséklet	-30 ... 200 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	363 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE, modified