


# Adattábla ASLR-L-X4-612-P240

Cikkszám: 8087174

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6x12,5 mm
Használati útmutató	Nyomatás a keretre és dupla jelként lehetséges
Kialakítás	X4 verzió
Felirat	az ügyfél biztosítja
Feliratozott felület	4,9 mm x 11,4 mm
Feliratozási technológia	PHOENIX CONTACT nyomtatók, mint például a THERMOMARK, BLUEMARK vagy TOPMARK
Kijelölési elem	Eszköz- és helyazonosítás Egyéni összeszerelés
Kötegméret	240
Kötegmérettel kapcsolatos megjegyzések	10 keret, egyenként 24 darab
Tűzvizsgálat	UL94 V-0
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-40 °C...85 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Terméksúly	0.1 g
Rögzítés módja	kézzel benyomható
Szín	fehér
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Árnyékolás alapanyaga	PC