


axiális készlet EAMM-A-V32-38AA

Cikkszám: 8093023

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz | 46 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 10,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 0.19 kgmm ² |
| Átvihető forgató nyomaték | 1.5 Nm |
| Gyártmány súlya | 112 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | V32 |
| Interfészkód, motor In | 38AA |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |