


# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-65-T42-60RA-87

Cikkszám: 8093199

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	65
Középtávolság	87 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetetlenségi nyomaték	41.2 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.22 Nm
Átvihető forgató nyomaték	3 Nm
Gyártmány súlya	601 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T42
Interfész kód, motor ln	60RA
Anyag megjegyzés	RoHS konform