


# csatlakozó kábel

## NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8

Cikkszám: 8094482

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Tanúsítványt kiállító hely	UL E474609
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Gyártmány súlya	489 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	8
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	8
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	8
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	8
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	2 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Shielding	nem
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	≥ 30 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	≥ 30 mm
Kábel átmérő	6 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	8x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>
Érvégek	Köpeny eltávolítva
Védettség	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 90 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-25 ... 90 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	Silver-grey

Jellemző	Érték
Material housing	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	Cínk présöntvény, horganyzott
Material seals	NBR
Material electrical contact	Sárgaréz
Material insulation	PP