


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-T46-80PB

Cikkszám: 8096175

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	68.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	7.65 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	10 Nm
Terméksúly	923 g
Interfészkód, működtető szerkezet	T46
Interfészkód Motor In	80PB 80R
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis