

# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-87-T46-85AA-114

Cikkszám: 8097655

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	87
Középtávolság	114 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	3000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Tehetlenségi nyomaték	41.2 kgmm <sup>2</sup>
Üresjáratú hajtónyomaték	0.22 Nm
Átvihető forgatónyomaték	3 Nm
Terméksúly	986 g
Interfész kód, működtető szerkezet	T46
Interfész kód Motor In	85AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis