

Sűrítettlevegő-előkészítő egység MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B

FESTO

Cikkszám: 8098378



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.1 MPa...0.1 MPa 1 bar...1 bar 14.5 psi...14.5 psi
Normál leszellőztetési térfogatáram 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1400 l/min...1400 l/min
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1500 l/min...1500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Éterolajjal nem használható
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-5 °C...-5 °C
Közeghőmérséklet	-5 °C...-5 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...-5 °C
Terméksúly	470 g...470 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés felfogó szögelemmel tartozékkal választhatóan:
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis