


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-V32-58AA

Cikkszám: 8098982

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz | 41 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 10000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 1.03 kgmm ² |
| Átvihető forgatónyomaték | 1.5 Nm |
| Terméksúly | 192 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | V32 |
| Interfész kód Motor In | 58AA |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |