

# Adagolótű készlet VAVN-N-A1.6-03-30-V-V1-P10

Cikkszám: 8104294

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Az adagolótű külső átmérője	1.6 mm
Az adagolótű hossza	30 mm
Az adagolótű névleges szélessége	0.3 mm
Az adagolótű kivitele	kúpos kivitelben
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Folyadék csatlakozás	Szorítócsatlakozó
Közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Közeggel kapcsolatos megjegyzések	Vegye figyelembe a közeggel érintkező alapanyagok ellenálló képességét maximális részecskeméret: 5 µm
Üzemi nyomás	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Normál névleges átfolyás	1.38 l/min
Normál névleges térfogatárammal kapcsolatos megjegyzések	1 -> 0 bar nyomáseséssel (gáznemű közeg)
Kv átfolyás	0.003 m <sup>3</sup> /h
Megjegyzés a Kv térfogatáramhoz	Közepes vízhez
Közeghőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	3.9 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adagoló tű alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Adagolótű anyagszáma	1.4404
közeggel érintkező anyagok	erősen ötvözött rozsdamentes acél