


# axiális készlet EAMM-A-D40-60AA

Cikkszám: 8105929

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	12.5 Nm
Gyártmány súlya	363 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D40
Interfészkód, motor In	60AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform