


# Közelítéskapcsoló SDBF-FAS-1L-NU-K-9-N-LE

Cikkszám: 8106573

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Kialakítás  | kerek horonyhoz                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                                 |
| Méretek   | Pozíció   |
| Mérési elv  | magnetorezisztív                                  |
| Környezeti hőmérséklet                                | -4 °F...176 °F                                    |
| Kapcsolókimenet                                       | NPN   |
| Kapcsolóelem-funkció                                  | Záró  |
| Bekapcsolási idő                                      | 4 Ís  |
| Max. kimeneti áram                                    | 200 mA  |
| Max. DC kapcsolási kapacitás                          | 4.8 W   |
| Feszültségesés  | 1 V   |
| Rövidzárlat elleni védelem                            | igen  |
| DC üzemi feszültségi tartomány                        | 6 V...24 V  |
| Póluscserre elleni védelem                            | igen  |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód            | Kábel   |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika         | nyitott vég                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma          | 3   |
| Csatlakozó kimenet iránya                             | mentén  |
| Kábelköpeny színe                                     | fekete  |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | PVC   |
| Rögzítés módja  | becsavarozva<br>hosszirányba betolható a horonyba |
| Beépítési helyzet                                     | tetszés szerint                                   |
| Ház színe   | áttetsző  |
| Kapcsolásiállapot kijelző                             | LED   |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -20 °C...80 °C                                    |
| Védettség   | NEMA 6  |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-Zone III                                |