


# kapocsléc NECC-L8G5-C1

Cikkszám: 8106756

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kábelkimenet	Egyenes
Gyártmány súlya	3.8 g
Csomagolási egység	1
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Manufactured by Assmann WSW components GmbH
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Plug-in
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Rugós csatlakozó kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 300 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	8 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.6 kV
Shielding	nem
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28 - 16
Védettség	IP20
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PA
Ház színe	fekete