


# axiális készlet EAMM-A-P5-28B-40R

Cikkszám: 8107711

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	1.1 Nm
Gyártmány súlya	71 g
Csatlakozófelület, szabályozó	P5-28B
Interfészkód, motor ln	40R
Anyag megjegyzés	RoHS konform