

Mágnestekercs VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME

Cikkszám: 8109392

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	110 V AC: 50/60 Hz, 12,0 VA teljesítmény 110 V DC: 12,0 W
Megengedett feszültség-ingadozások	-15% / +10%
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EX előírásai szerint
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 1. zóna (IEC-EX) 1. zóna (UKEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 21. zóna (IEC-EX) 21. zóna (UKEX) 22. zóna (ATEX)
Tanúsítványt kiállító szerv	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEX-kategória, gáz	II 2G
ATEX-kategória, por	II 2D
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex eb mb IIC T4 Gb
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex környezeti hőmérséklet	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP66
Terméksúly	580 g
Elektromos csatlakozó	Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis