

# lezáró sapka NPQE-P-Q12-P10

Cikkszám: 8113176

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Méret   | Standard  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges                                     |
| Konstrukció                                     | Blanking plug                                   |
| Csomagolási egység                              | 10  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa                              |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 8 bar                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi                             |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges                   |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás                 |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                              |
| Tisztasoba kategória                            | ISO class 4                                     |
| Környezeti hőmérséklet                          | -5 ... 60 °C                                    |
| Gyártmány súlya                                 | 9.03 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | 12 mm külső átmérőjű csőhöz                     |
| A kioldó gyűrű színe                            | kék   |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform                                    |
| Material housing                                | PBT   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel                                 |