

# biztosító kapocs NPAP-QE-S-Q4-P10

Cikkszám: 8113228

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Csomagolási egység                              | 10   |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 8 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi  |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III   |
| Tisztaszoba kategória                           | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Környezeti hőmérséklet                          | -5 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya                                 | 0.06 g   |
| Pneumatikus csatlakozás                         | 4 mm külső átmérőjű csőhöz   |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform   |